



## Betonschleifer CMG 2600



## Leistung ganz groß

Wenn dauerhafte Leistung und zuverlässiges Arbeiten gefragt ist, dann ist der Betonschleifer CMG 2600 die richtige Wahl.

Für mittlere und größere Flächenanforderungen ideal geeignet. Für das Abtragen von Fliesenkleber, das Glätten von Betonoberflächen, Entfernen von Sinterschichten, Bearbeiten von Estrichen etc. mit dem CMG 2600 und seinem 180 mm Schleiftopf sind Sie sicher aufgestellt. Der Motor verfügt über ausreichend Kraftreserven für lange Arbeitszyklen. Mit seinen zwei Handgriffen liegt die Maschine sicher in der Hand und ist optimal zu führen. Ein Dämpfungselement im Handgriff absorbiert Vibrationen auf ein Minimum. Eine effektive Staubabsaugung ermöglicht nahezu staubfreies Arbeiten.

**2600 Watt Leistung**

**180 mm Schleiftopf**

**Liegt gut in der Hand**

**Schleiftopf für Beton**



# Betonschleifer | CMG 2600



## Technische Daten

Leistung	2600 Watt
Spannung	230 V / 50 Hz
Drehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Gewindespindel	M 14
Durchmesser Schleiftopf	180 mm
Netzkabel	4 m
Gewicht	6,8 kg
Artikel-nr.	19201
Lieferumfang	mit Schleiftopf, im Koffer, Steckschlüssel
Schleiftopf	BST 180

## Vorteile

- Leistungstarker Hochleistungsmotor mit optimierten Staubschutz
- Liegt gut und sicher in der Hand beim Arbeiten
- Staubschutzhaube aus Metall
- Gummilamellendichtung für optimales Absaugen des Schleifstaubs
- Elektronische Sicherheitsabschaltung
- Vibrationsdämpfung
- Sicherheitsschalter
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- LED-Anzeige bei Überlastung
- Lieferung im praktischen Koffer
- Entstauber mit Feinstaubfilter (Klasse M) notwendig



Ihr Collomix Fachhändler

**Überzeugende Schleifleistung**  
**Hochwertiger Diamant-Schleiftopf**  
**Anschluß (Ø 35 mm) für Staubabsaugung**