




## Technisches Datenblatt

**K81209T2**

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

### Anzeigen



## Technische Eigenschaften

<b>Dc1</b>	45 mm
<b>Dc</b>	73 mm
<b>Dw</b>	9 mm
<b>Lw</b>	9 mm
<b>Référence rondelle d'appui BI WS</b>	WS81209
<b>Référence rondelle d'appui BE GS</b>	GS81209
<b>Ea</b>	68 mm
<b>Eb</b>	48,8 mm
<b>Poids cage à rouleaux</b>	0,1 kg
<b>Marke</b>	NTN

## Produktleistung

<b>Ca</b>	82 kN
<b>C0a</b>	222 kN
<b>Nlim (Fett)</b>	1.000 U/min
<b>Nlim (Öl)</b>	4.100 U/min
<b>Min Betriebstemperatur, Tmin</b>	-20 °C
<b>Max Betriebstemperatur, Tmax</b>	120 °C
<b>Käfig charakteristische Frequenz, FTF</b>	0,5 Hz
<b>Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO</b>	6,49 Hz
<b>Außenring charakteristische Frequenz, BPFO</b>	7 Hz
<b>Innenring charakteristische Frequenz, BPFI</b>	7 Hz