



| Ausführung   |    |                       |
|--|----|-----------------------|
| Produkt-Markename  |    | ALPHA                 |
| Art der Längstrennung  |    | steckbar              |
| Art der Quertrennung   |    | ohne                  |
| Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt  |    | Nein                  |
| Allgemeine technische Daten  |    |                       |
| Isolierstoff   |    | Thermoplast           |
| Klemmen-Rastermaß  | mm | 5,2                   |
| Schutzart und Schutzklasse   |    |                       |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94  |    | V0                    |
| Hauptstromkreis  |    |                       |
| Betriebsspannung / Bemessungswert  | V  | 400                   |
| Betriebsstrom / Bemessungswert   | A  | 20                    |
| Erscheinungsbild   |    |                       |
| Farbe  |    | grau                  |
| Produktdetails   |    |                       |
| Produktbestandteil   |    |                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• erforderlich / Abschlussplatte</li> <li>• Prüfbuchse</li> </ul> |    | <p>Ja</p> <p>Nein</p> |
| Anzahl   |    |                       |
| Anzahl der Klemmenebenen   |    | 1                     |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene  |    | 3                     |

## Anschlüsse

|   |                 |                     |
|---|-----------------|---------------------|
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig</b> |                 |                     |
| • minimal   | mm <sup>2</sup> | 0,14                |
| • maximal   | mm <sup>2</sup> | 2,5                 |
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>               |                 |                     |
| • eindrätig   |                 |                     |
| — minimal   | mm <sup>2</sup> | 0,14                |
| — maximal   | mm <sup>2</sup> | 4                   |
| • feindrätig  |                 |                     |
| — mit Aderendbearbeitung / minimal                    | mm <sup>2</sup> | 0,14                |
| — mit Aderendbearbeitung / maximal                    | mm <sup>2</sup> | 2,5                 |
| — ohne Aderendbearbeitung / minimal                   | mm <sup>2</sup> | 0,14                |
| — ohne Aderendbearbeitung / maximal                   | mm <sup>2</sup> | 2,5                 |
| <b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>        |                 |                     |
| • 1   |                 | Steckanschluss      |
| • 2   |                 | Steckklemmanschluss |
| Position / der Anschlussklemme                        |                 | oben                |

## Mechanischer Aufbau

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | mm | 36,5             |
| Länge                                   | mm | 74               |
| Befestigungsart                         |    | Hutschiene 35 mm |
| Material / des Isolierkörpers           |    | Thermoplast      |

### allgemeine Produktzulassung

### Konformitätserklärung



CSA

GOST

UL

EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/8WH60036CF00>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH60036CF00/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WH60036CF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WH60036CF00)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>

letzte Änderung:

11.03.2015