






Raccord, pour tuyaux souples avec filetage extérieur, R 1/2"

naturel, R 1/2" x 13 mm, PE-HD



Description:

Raccords pour tuyaux souples avec filetage extérieur R 1/2" x 1/2" (R 1/2" x 13 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-HD), couleur naturelle pour raccordement des file

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec filetage mâle Ø d3 = R 1/2" - filetage extérieur
- avec sortie p. tuyau souple Ø d1= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- l = 48 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	531200
GTIN	4007228701999
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	10

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,00

Suremballage

Contenu en morceaux	10
T x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Poids par récipient (kg)	0,00
pdf.information.eanPu	4007228120851

Palette

Nombre de cartons	336
Nombre de couches	8
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 0,83

Carton par étage	42
Poids brut de la palette (kg)	0,00