

# Scheda prodotto 682300

Contenitore a bocca di lupo in PP, misura 2/L

blu

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 2/L in 4 colori (rosso, giallo, blu, verde)
- Capacità/Capacità massima consentita: 1,00 litri / 0,67 litri
- Portata 4.2 kg/Carico impilabile: 163 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 4 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori e coperchi
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 2/L in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale  $10^3 - 10^6$  ohm



<b>Produttore</b>	hünersdorff
<b>Lunghezza cartone</b>	340
<b>Unitp ordine</b>	Pezzo
<b>Peso unità di imballaggio</b>	0,279
<b>EAN</b>	4007228703290
<b>Buste in cartone</b>	0
<b>Ordine minimo</b>	18
<b>Peso lordo pallet kg</b>	123,14
<b>lordo kg</b>	0,1
<b>Larghezza pallet</b>	0,8
<b>Pezzi/pallet o cassa</b>	1080
<b>Profondità</b>	216
<b>Altezza pallet</b>	2,19
<b>Lunghezza pallet</b>	1,2
<b>Pezzi/strato</b>	180
<b>Strati</b>	6
<b>Altezza</b>	74
<b>Cartoni per strato</b>	10
<b>Volumen L</b>	1
<b>Colore</b>	blu
<b>Larghezza</b>	102
<b>Totale cartoni</b>	60
<b>Altezza cartone</b>	340
<b>Larghezza cartone</b>	254
<b>Peso lordo unità di imballaggio kg</b>	1,719
<b>Unità di imballaggio</b>	18
<b>Volume m3</b>	0,029362