



Description:

Rayonnages mobiles 1 030 x 1 405 mm seuls, en tôle d'acier laquée robuste, bilatéral avec 9 supports pour bacs de stockage et trois plaques perforées pour le rangement des outils, gris clair

- seul et utilisable des deux côtés, avec trois plaques perforées pour le rangement des outils (voir accessoires pour plaques perforées)
- stock mobile d'outils et de petites pièces avec sol de dépose et poignée pour une manipulation aisée
- deux roulettes avec frein et deux roulettes fixes - charge admissible 750 kg max.
- laqué à la poudre
- construction en tôle d'acier solide et stable, fixement vissée, avec supports
- avec 9 supports - 1 016 mm de large
- charge admissible 40 kg selon le support
- garnissage max. de bacs de rangement par support : 9 x PS/PP t.1, 9 x PS/PP t.2, 6 x PS/PP t.3, 4 x PS/PP t.4
- Plaques perforées en tôle d'acier robuste - largeur 962mm x hauteur 418 mm
- l = largeur = 1 030 mm, h = hauteur = 1 405 mm
- (sans outils / sans porte-outils)

Informations:

Article

| | |
|------------------------|----------------------|
| Numéro d'article | 783190 |
| GTIN | 4007228783193 |
| Tarif douanier | 94032080 |
| Unité d'emballage (VE) | 1 |

| | |
|------------|-------------------|
| Couleur | gris clair |
| Poids (kg) | 44,06 |

Suremballage

| | |
|---------------------|----------|
| Contenu en morceaux | 1 |
|---------------------|----------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Poids par récipient (kg) | 44,06 |
|--------------------------|--------------|

Palette

| | |
|---------------|------------------------|
| L x B x H (m) | 0,0 x 0,0 x 0,0 |
|---------------|------------------------|

| | |
|------------|------------|
| Poids (kg) | 0,0 |
|------------|------------|