

Artikelnummer: 55582

Kurzbeschreibung: Starmix Profi-Powersauger GS 3078 PZ

Langbeschreibung: Starmix Profi-Powersauger GS 3078 PZ: Profi-Powersauger GS Starmix mit 78 Liter großem Edelstahlbehälter GS-Sauger für Großflächen- und Maschinenreinigung. Der Spezial-Reinigungssauger (nass/trocken) für Großflächen zeichnet sich durch einen großen Stahlbehälter, 3 starke Motoren für höchste Saugleistung sowie durch sprichwörtliche Robustheit und Langlebigkeit aus. Mit Kippfahrgestell und Fahrbügel sowie einsatzorientiertem Zubehör ausgestattet, bietet das Gerät eine echte Unterstützung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten.

Leistungsaufnahme: max. 3600 Watt max. Luftstrom/max. Unterdruck l/s/mbar: 162/205
Behältervolumen: max. 78 l Brutto, 57 l Staub, 50 l Wasser Netzleitungslänge: 8,5 m
Masse: B 615 x L 630 x H 970 mm Gewicht: 26 kg Aktionsradius: 11,7 - 12,7 m
Zubehör im Lieferumfang enthalten: 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m) 1 x Griffrohr, Edelstahl mit Nebenluftschieber 2 x Edelstahl-Saugrohre je 500 mm 1 x Fugendüse, 370 mm lang 1 x Saugpinsel 1 x Bodendüse mit Hartbodeneinsatz und Wassereinsatz

EAN/GTIN: 4011240003924

