

Artikelnummer: 96713

Kurzbeschreibung: Edelstahlwagen, H950 x L870 x B570 mm, 3 Etagen

Langbeschreibung: Edelstahl-Servierwagen: Dieser Etagenwagen mit Rohrschiebebügel ist aus Chrom-Nickel-Stahl, die tiefgezogenen Böden sind aus Chrom-Stahl mit umlaufendem Rand gefertigt und schalldämmend unterfüttert. Mit Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Der Etagenwagen ist 4 elastischen, leicht laufenden und spurlosen Lenkrollen, Naben mit Kugellager und 2 Lenkrollen mit Feststeller ausgestattet. Die rostfreien Rollen sind gemäß DIN 18867 Teil 8 geprüft. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Material: Chrom-Nickel-Stahl
Material Böden: Chrom-Stahl Gesamthöhe: 950 mm Etagenabstand (licht): 275 mm Höhe oberer Boden: 850 mm 2 Lenkrollen mit Feststeller Tragkraft pro Boden: 80 kg Gesamtragkraft: 150 kg



EAN/GTIN: 4017976050058