

ROLINE ProSecure II 2000

Art.nr.	19.40.1084
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1084
EAN (een stuk)	7611990154852

roline[®]
Designed for Professionals



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	2000 ... 3000 VA
Spanningssterkte (VA/W)	2000 /1400
Bereik	95 %
Backup tijd	6 min
Backup tijd bij vol/half belast.	6 / 10 min
Gewicht	31
Afmeting (HxBxD)	365 x 216 x 405 mm

Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	± 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	9
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler

Omgevingstemperatuur 0-40C

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W) mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe

2000/1400 6 / 33 / 67

1800/1260 7 / 39 / 77

1600/1120 8 / 45 / 87

1400/980 10 / 55 / 102

1200/840 13 / 67 / 125

1000/700 18 / 80 / 150

800/560 24 / 105 / 200

600/420 38 / 150 / 280

400/280 60 / 240 / 450

200/140 95 / 500 / 900