



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6852 Handwinden-Stapler



Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät. Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. Völlig wartungsfrei. Hubantrieb durch Sicherheits-Handwinde. Gabeln verstellbar. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm, und 2 Gabelrollen Nylon 80 x 47 mm. Lenkrollen mit Feststeller. Lastschwerpunktstand 6851/6852: 400/500 mm, Hub pro Kurbelumdrehung 6851/6852: 40/22 mm, Gesamthöhe 6851/6852: 2030 mm

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	500
Gesamtlänge (mm)	1550
Gesamtbreite (mm)	725
Gesamthöhe (mm)	2030
Hubbereich (mm)	90-1560
Gabellänge (mm)	1000
Gabelbreite (mm)	60
Tragbreite (mm)	150-690
Bereifung	Polyurethan
Radgröße (mm)	150 x 40
Gabelrolle Material	Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm)	80 x 47
Gewicht (kg)	146
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	8427900080
GTIN	4017976068527