

Halogenglühlampe 10x44mm, GY6,35 42V 75W

Artikel-Nr. 42450

Lampenleistung: 75 W
Lampenspannung: 42 - 42 V
Sockel: GY6,35
Durchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 44 mm
Geeignet für Backofen: Nein
UV-Schutz: Nein
Axiale Wendel: Nein
Niederdrucktechnik: Ja
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: klar
Xenon: Nein



Halogenglühlampe 10x44mm Halogen-Stiftsockellampe, GY6,35, klar, Transversal. Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten.

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:06

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.