

VELCRO® Alfa-Lok® Fixation 1m bande crochets 25mm noir

Numéro d'article	25.16.6023
Constructeur	Velcro
Référence constructeur	VEL-PS20023
EAN (pièce unique)	8412355200233



La fermeture ALFA-LOK® est une bande adhésive puissante à fermeture automatique facile à utiliser. La forme de tête de champignon à 4 points adhésifs assure une connexion ferme et fiable. ALFA-LOK® est une fermeture automatique et multidirectionnelle: la fermeture s'emboîte dans n'importe quelle position en pressant fermement les deux côtés ensemble. ALFA-LOK® est prévu pour une utilisation dans une large gamme d'applications. Cela comprend les panneaux solaires, les panneaux de signalisation et de kiosques, ainsi que les réparations intérieures dans les trains, les voitures ou les bus.

Matériel: Polyester Polypropylène, Puissance d'adhérence: 2 N/cm, Tension de cisaillement: 50 N/cm², Tension: 40 N/cm², Température de fonctionnement de la colle: -40°C à +90°C, Recommandations adhésives: température optimale entre 18°C et 20°C, Humidité relative entre 40% et 60%

VELCRO® Professional Series

Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative "verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation pour l'industrie de VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces de bâtiment, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.

Remarque: photo non-contractuelle**Caractéristiques techniques**

Constructeur	Velcro
Groupe de produits	Fixation de câbles
Types de produits	Fixation de câbles
Couleur	noir
Longueur	1 m
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	90 °C
Largeur	25 mm
Poids	100 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	290 mm
Poids du paquet	0.085 kg