

Artikelnummer: 123843

Kurzbeschreibung: Anbau-Steckregal Orion Plus, verzinkt, B 1300 x T 600 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Steckregal Orion Plus, Breite 1300 mm, Höhe 2500 mm, Tiefe 300 bis 600 mm: Das Steckregal Orion Plus mit 6 Fachböden ist wahlweise mit einer Tiefe von 300 bis 600 mm bestellbar. Das Steckregal Orion Plus ist dabei 1300 mm breit und 2500 mm hoch. 6 Fachböden bei einer Breite von 1300 mm und einer Höhe von 2500 mm bietet das Steckregal Orion Plus in dieser Ausführung. Dabei erhalten Sie das Steckregal wahlweise als Grundelement oder Anbauelement.

Somit haben Sie auch im Nachhinein die Möglichkeit, Ihren Stauraum mit dem Steckregal Orion Plus individuell zu erweitern. Das Steckregal ist einseitig nutzbar. Jeder der sechs Fachböden ist im Abstand von 25 mm höhenverstellbar und kann bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 125 kg tragen. So hat das Steckregal Orion Plus eine Feldlast von 1000 kg. Als besonders einfach erweist sich auch die Montage des Steckregals dank eines einfachen Stecksystems. Das Steckregal Orion Plus ist je nach Bedarf mit einer Tiefe von 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm erhältlich. Weitere Details: Ausführung verzinkt einseitige Nutzung Fachlast bis 125 kg Feldlast: 1000 kg Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar schnelle Steckmontage beliebig erweiterbar - auch nachträglich inkl. 6 Fachböden/Regalfeld Maße: B 1300 mm x H 2500 mm Tiefe: wahlweise 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm Außenmaße: Grundregal: Nennbreite + 60 mm Anbauregal: Nennbreite + 10 mm Boden: Bodentiefe + 35 mm Sicherheit: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen ein Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



EAN/GTIN: 4250623762670