

**Artikelnummer:** 129875

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen mit 5 Etagenkästen, 775 x 475 mm

**Langbeschreibung:** Etagenwagen mit 5 Etagenkästen, 775 x 475 mm: Schweres leicht bewegen! Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter. Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden fest eingietet und nicht herausnehmbar. Max. Belastung pro Etagenboden: 50 kg. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor.

Rahmen aus Winkelstahl (30/30/3 mm). Pulverbeschichtet in Enzianblau Ladefläche: 775 x 475 mm  
Außenmaße: 860 x 500 mm

Etagenabstände: 240 mm

235/480/750/1030/1310 mm

Kastenhöhe: 20 mm

Rad a'Ëœ: 160 mm

57 kg

**EAN/GTIN:** 4250448502185



Etagenhöhen:

Gesamthöhe: 1500 mm

Tragkraft: 250 kg

Eigengewicht: