



TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

Kleingebindewannen aus Edelstahl

## Kleingebindewannen DENIOS pro-line Edelstahl, mit 5 bis 30 Liter Auffangvolumen

Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z.B. auf der Werkbank. Lagern Sie Gefahrstoffe direkt am Einsatzort. Aus rostfreiem Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien. Stabile Kunststoff-Füße schützen vor Korrosion und schonen Arbeitsflächen und Böden.

- Platzsparend ineinander stapelbar
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- **Aus Edelstahl - langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Chemikalien**
- Kleingebinde werden direkt eingestellt oder auf einem Edelstahl-Lochblech gelagert
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



pro-line  
by DENIOS



Auffangvolumen [l]	5	7	10	15	20	30
Maße außen B x T x H (mm)	250 x 400 x 95	250 x 600 x 95	500 x 400 x 95	500 x 600 x 95	987 x 400 x 95	987 x 600 x 95
Bestellnummer ohne Abdeckung	250-842-J1	250-843-J1	250-844-J1	250-845-J1	250-846-J1	250-847-J1
<b>Preis € / Stück</b>						
Bestellnummer mit Edelstahl-Lochblech	250-848-J1	250-849-J1	250-850-J1	250-851-J1	250-852-J1	250-853-J1
<b>Preis € / Stück</b>						