

Scangrip lampe de poche MINI LITE A

boîtier en aluminium, Ampoule : DEL OSRAM, avec Sangle de transport et porte-clés, portée d'éclairage 80 m, angle de rayonnement 10 °, avec batterie



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 254567



lampe de poche

- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- diamètre x longueur 28 x 102 mm
- boîtier en aluminium
- Ampoule : DEL OSRAM
- avec Sangle de transport et porte-clés
- durée d'éclairage 4,5 h
- portée d'éclairage 80 m
- angle de rayonnement 10 °
- avec batterie
- Compatible avec 3 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Testé selon ANSI/NEMA FL-1
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Sangle de transport, porte-clés
type de lampe	lampe de poche	matériau de boîtier	aluminium
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	longueur	102 mm
type d'ampoule	DEL	diamètre	28 mm
Portée d'éclairage	80 m	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
Durée d'éclairage	4,5 h	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
flux lumineux	100	certification	Testé selon ANSI/NEMA FL-1
avec variateur	non	garantie	3 années
angle de rayonnement	10 °	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
alimentation	batterie	Poids	0,07 kg
Type de pile	3 piles AAA alcalines 1,5 V		