

fetra

Diable pour caisses en aluminium ultra léger

Wuppi

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 425 x 165 mm, pelle pliable, châssis en gris/bleu, roues avec bandage air

Numéro d'article: 272410

fetra
Transportgeräte



Diable pour caisses en aluminium ultra léger

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 425 x 165 mm
- hauteur x largeur x profondeur 1250 x 570 x 445 mm
- hauteur x largeur x profondeur en position repliée 1250 x 570 x 275 mm
- pelle pliable
- protection de la charge avec paroi arrière bombée
- structure en aluminium/plastique
- châssis en gris/bleu
- avec poignée étrier et poignées ergonomiques
- roues avec bandage air
- Ø de roue 225 mm
- moyeu avec roulement à billes

- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	roulement	roulement à billes
type de diabie de manutention	diabie pour caisses	poignée de sécurité	non
charge	200 kg	hauteur	1250 mm
largeur de pelle	425 mm	hauteur de rabattage	1250 mm
profondeur de pelle	165 mm	largeur	570 mm
matériau	aluminium/plastique	largeur de rabattage	570 mm
rabattable	oui	profondeur	445 mm
fonction rabattable	pelle	profondeur de rabattage	275 mm
patins pour escaliers	non	couleur	gris/bleu
protection de la charge	paroi arrière bombée	garantie	10 années
pneumatique	air	Poids	6,7 kg
Ø de roue	225 mm		

Accessoires

272411		Sangle d'arrimage pour diabie de manutention en aluminium, Avec boucle aluminium, longueur de sangle 2,8 m, largeur 25 mm
272412		Support rond pour diabie de manutention en aluminium, hauteur x largeur x profondeur 30 x 55 x 80 mm, en plastique

Cela s'adapte aussi ...

215471		caisse de transport en aluminium, hauteur x longueur x largeur 380 x 590 x 390 mm, parois plein, fond avec renfort
215618		ruban d'emballage PP, support en polypropylène avec colle en acrylate, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, Épaisseur 60 µm, épaisseur du film 35 µm, en marron
216079		carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 310 x 310 mm
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221302		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 400 x 600 x 400 mm, capacité 76 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

