

poignée porte-panneaux

force par paire 160 kg, plage de prise maximale 40 mm, avec 2 poignées, corps en aluminium

lot 2 pièce

Numéro d'article: 315544



Poignées porte-panneaux

poignée porte-panneaux

- force par paire 160 kg
- plage de prise maximale 40 mm
- surface de serrage hauteur x largeur 260 x 100 mm
- mors de serrage avec revêtement caoutchouc antidérapant
- avec 2 poignées
- corps en aluminium

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	Largeur de surface de serrage	100 mm
type de moyen de levage	élévateur de panneaux	équipement appareil de levage	2 poignées
type porte-panneaux	poignée porte-panneaux	équipement mors de serrage	revêtement caoutchouc antidérapant
force par paire	160 kg	matériau	aluminium
Plage de prise maximale	40 mm	Poids	4,6 kg
Hauteur de surface de serrage	260 mm		

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm