

Rollcart chariot à plateaux

force 1200 kg, 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage élastique



Numéro d'article: 402121

Rollcart Chariot à plateaux lourd





Force 1200 kg

chariot à plateaux

- force 1200 kg
- 2 plateau(x) avec plaque de contreplaqué
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- avec rebords en acier
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 920 x 1150 x 700 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- boîtier en acier
- roulettes pivotantes avec freins

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau	acier
type de chariot	chariot à étagères	conducteur d'électricité	non
charge	1200 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	1000 mm	Sens de la poignée	horizontal
largeur de plateau	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	2 pièce	pneumatique	élastique
type de niveau	plaque de contreplaqué	matériau de boîtier	acier
surface de plateforme	antidérapant	Ø de roue	200 mm
exécution de plateforme	imperméable	roulement	roulement à billes
Rebord de tableau	acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	920 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1150 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
largeur	700 mm	Poids	69 kg

Accessoires

157958		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 200 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158408	.	4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 600 - 1200 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4