

## BS-ROLLEN

### roulette pivotante avec frein

force 150 kg, diamètre x largeur 125 x 32 mm, moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 503811

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 150 kg
- diamètre x largeur 125 x 32 mm
- moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 34 mm

## Détails techniques

|                       |                                      |                |        |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes                            | pare-fils      | non    |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | hauteur totale | 155 mm |

|                           |  |                                |                |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| modèle                    | roulette pivotante   | longueur de moyeu              | 44 mm          |
| charge                    | 150 kg   | trou de moyeu                  | 15 mm          |
| pneumatique               | polyuréthane   | largeur de roue                | 32 mm          |
| Ø de roue                 | 125 mm   | portée                         | 34 mm          |
| matériau de jante         | plastique  | propriété surface de roulement | silencieuses   |
| roulement                 | roulement à rouleaux   | longueur de plaque             | 105 mm         |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | largeur de plaque              | 80 mm          |
| élément de fixation       | panneau  | distance trou de vis           | 76x56/84x64 mm |
| conducteur d'électricité  | non  | Ø de trou de vis               | 9 mm           |
| matériau de boîtier       | acier  | surface de boîtier             | galvanisé      |
| palier de pivotement      | roulement à billes   | Poids                          | 1,06 kg        |
| frein                     | double blocage   |                                |                |

## Accessoires

503820



roue, force 150 kg, diamètre x largeur 125 x 32 mm, moyeu longueur x Ø 44 x 15 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés