

fetra diable de manutention

force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 330 x 150 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 532074



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diabale de manutention

avec bavette repliable de grande taille en tube d'acier



diable de manutention

- force 250 kg
- pelle largeur x profondeur 330 x 150 mm
- hauteur x largeur 1150 x 620 mm
- pelle vissable et remplaçable
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabie de manutention	diabie de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
charge	250 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	330-400 mm	Ø de roue	250 mm
profondeur de pelle	150-500 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1150 mm
matériau de finition	soudé	largeur	620 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	oui	Poids	17 kg
fonction rabattable	pelle		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm