


Axialbausatz EAMM-A-D60-80P

Teilenummer: 1977073

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	14 Nm
Produktgewicht	1.040 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B D60C
Schnittstellencode Motor In	80P
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform