

Feuille de données du produit



Article N°: 2174 Plateau Roulant

Equipements de manutention



Plateau roulant en profilé d'acier avec plateau bois recouvert de TPE antidérapant, revêtement époxy bleu RAL 5007, 4 roues pivotantes à bandage TPE 125 x 32, moyeu à roulement à billes central. 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	700
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	201
Longueur totale (mm)	700
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	201
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	20
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976021744