


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 8351-1 Etagewagen met pijpen



Opbouwsysteem: van stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden met verticale buisspijlen met een afstand van 130 mm. 1 Zijwand met buisspijlen om aan te hangen. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van houten plaat, toplaag beukendecor. Etages variabel instelbaar, verdeling 100 mm. Draagvermogen per etage 90 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Draagvermogen etage (kg)	90
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Totale lengte (mm)	1169
Totale breedte (mm)	630
Totale hoogte (mm)	1800
Etagehoogten (mm)	269, 569, 869, 1169, 1469
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	95
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976835112