

WERKSTOFF – DATENBLATT / COMPOUND DATA SHEET

Artikelbezeichnung:

Saug- und Druckschlauch ÖlspiralFlex

Zulassungen, Hinweise: Gummi-Spiralschlauch für Saug- und Druckzwecke, ölbeständig. Durchgehend rote Vulkanette mit Aufdruck.

Seele:	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), schwarz, glatt
Vakuum:	0,7 bar / 20 °C
Einlage:	Textilcord, Stahlspirale
Ummantelung:	Chloropren-Kautschuk (CR), schwarz gewellt mit Stoffabdruck
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C

ID mm	AD mm	Biegeradius mm	Gewicht ca. Kg/Meter	Betriebsdruck Bar / 20 °C
19	27	95	0,4	13
25	33	125	0,5	13
30	38	150	0,6	13
32	40	160	0,6	13
35	43	175	0,8	10
38	46	190	0,8	10
40	48	200	0,9	10
50	60	250	1,5	10
60	70	360	1,8	10
65	77	390	2,2	10
75	85	450	2,5	10
90	104	540	3,8	10
100	114	600	4,2	10