

Information produit

87 00 100 BK

KNIPEX Cobra® XS

Pince multiprise et clé serre-tubes

DIN ISO 8976



- Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
- Réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
- Accroche durable et sûre grâce à une haute résistance à l'usure
- Capacité de préhension de Ø 28 mm et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou, pour une longueur de seulement 100 mm
- Charnière : qualité et durabilité grâce au double guidage
- Mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
- Autobloquante sur tubes et écrous : ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Ergot de protection évitant les pincements
- Réglage fin avec 11 positions de réglage

Informations générales

Réf.	87 00 100 BK
EAN	4003773085843
Pince	grise atramentisée
Tête	polie
Poignées	surface rugueuse avec reliefs
Poids	87 g
Dimensions	100 x 30 x 10 mm
Norme	DIN ISO 8976
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Positions de réglage	11
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 1 pouces
Capacité pour écrous, ouverture	24 mm
Capacité pour les tubes (diamètre)	Ø 28 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Autobloquante et durable – tous les avantages des authentiques pinces multi-uses KNIPEX



