

Termékinformációk

98 13 20

Csavarhúzó hatlapfejű imbusz csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél



⚡ 1000 V ○

Általános

Cikkszám	98 13 20
EAN	4003773071693
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	40 g
Méreték	175 x 23 x 21 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Pengehossz	75,0 mm
Kulcsnyílás S	2,0 mm
Szigeteletlen pengehossz	15,0 mm
Fogantyúhossz	102 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk