

fetra tafelwagen

draagvermogen 400 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118610



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens

Draagvermogen 400 kg

tafelwagen







- draagvermogen 400 kg
- Met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- etage(s) van hout in beuken
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd
- rem conform EN 1757-3

- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	etagewagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	diameter wiel	160 mm
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
etages aantal	2 stuks	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal etage(s)	hout	wielstand	rechthoekig
kleur etage	beuken	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen etage	120 kg	kleur	briljantblauw // RAL5007
etage-inrichting	recht	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal	staal	levering	gedemonteerd
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
euronorm	nee	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	geen	gewicht	41 kg
elektrisch geleidend	nee		

Gerelateerde Producten

146367		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158759		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 160 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

