

SCHULTE bandenstelling



grondveld, hoogte x breedte x diepte 2750 x 2000 x 400 mm, vaklast 400 kg, 4 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 159145

SCHULTE Bandenstelling met grote vakken

Basisstelling

bandenstelling

- grondveld
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2750 x 2000 x 400 mm
- vaklast 400 kg
- 4 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 2 staanderframes, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	bandenstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	grondveld	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
geschikt voor (branches)	automobiëlbranche	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	oppervlak traversen	verzinkt
hoogte	2750 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	2000 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	400 mm	inhoud levering	2 staanderframes, niveaus zie aanbod
vaklast	400 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	gewicht	54,09 kg

Gerelateerde Producten

159146		bandenstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2750 x 2000 x 400 mm, vaklast 400 kg, 4 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
159148		bandenstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2750 x 2250 x 400 mm, vaklast 400 kg, 4 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
159150		bandenstelling, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2750 x 2500 x 400 mm, vaklast 400 kg, 4 niveaus met breedvakliggers, geoptimaliseerd voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
224257		bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje
224258		bandenmarkeerstift, schrijfkleur geel, schacht in oranje