

stapelbare opvangbak

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 220 l, hoogte x breedte x diepte 1410 x 1410 x 810 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 3 wanden (draadgaas), van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 201125



Opvangbak

stapelbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 220 l
- hoogte x breedte x diepte 1410 x 1410 x 810 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 3 wanden (draadgaas)
- van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- 2-voudig stapelbaar



opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	blauw // RAL 5015
type opvangbak	stapelbare opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	220 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	2 x 200 liter vat	constructies	3 wanden (draadgaas)
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	1410 mm	stapelbaar	ja
breedte	1410 mm	verrijdbaar	nee
diepte	810 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5015
materiaal	staal	gewicht	130 kg
oppervlak	gelakt		

Gerelateerde Producten

201134  afzetketting voor opvangbak

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm