

## VARIOfit aluminium sledesteekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat  
breedte x diepte 320 x 250 mm,  
wielen met lucht-banden op  
plaatstaal-velg

Artikelnummer: 202890



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Aluminium sledesteekwagen

### Draagvermogen 200 kg




aluminium sledesteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1300 x 558 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie



## Technische details

|                      |                 |                  |            |
|----------------------|-----------------|------------------|------------|
| transporttoestel     | transportwagen  | banden           | lucht      |
| type kar             | sledesteekwagen | wiellager        | kogellager |
| draagvermogen        | 200 kg          | wiel-ø           | 260 mm     |
| breedte schep        | 320 mm          | materiaal velg   | plaatstaal |
| diepte schep         | 250 mm          | veiligheidsgreep | ja         |
| materiaal            | aluminium       | hoogte           | 1300 mm    |
| materiaal verwerking | gelast          | breedte          | 558 mm     |
| in-/uitklapbaar      | nee             | garantie         | 12 jaar    |
| trapslede            | ja              | gewicht          | 12 kg      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 202871 |  | sleden voor sledesteekwagens, van kunststof   |
| 500327 |  | handgrepen voor stapelsteekwagens, met veiligheidsbeugel, van kunststof   |
| 521537 |  | pechveilige banden, voor transportwagens, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149740 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten   |
| 510925 |  | pallethefwagens, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm |