

Scangrip lampe de poche MINI LITE A

boîtier en aluminium, Ampoule : DEL OSRAM, avec Sangle de transport et porte-clés, portée d'éclairage 80 m, angle de rayonnement 10 °, avec batterie



Numéro d'article: 254567



lampe de poche

- idéal pour les travaux d'inspection et de montage
- diamètre x longueur 28 x 102 mm
- boîtier en aluminium
- Ampoule : DEL OSRAM
- avec Sangle de transport et porte-clés
- durée d'éclairage 4,5 h
- portée d'éclairage 80 m
- angle de rayonnement 10 °
- avec batterie
- Compatible avec 3 piles AAA alcalines 1,5 V
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Testé selon ANSI/NEMA FL-1
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Type de pile	3 piles AAA alcalines 1,5 V
type de lampe	lampe de poche	équipement lampe	Sangle de transport, porte-clés
convient pour (application)	Travaux d'inspection et de montage	matériau de boîtier	aluminium
type d'ampoule	DEL	longueur	102 mm
Portée d'éclairage	80 m	diamètre	28 mm
Durée d'éclairage	4,5 h	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
flux lumineux	100	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
avec variateur	non	certification	Testé selon ANSI/NEMA FL-1
angle de rayonnement	10 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Poids	0,07 kg