

Conische bak

hoogte x lengte x breedte 400 x 830 x 570 mm, inhoud 106 l, van polyethyleen, in wit



Artikelnummer: 503778

Conische bak

met versterkte rand

Conische bak

- hoogte x lengte x breedte 400 x 830 x 570 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 390 x 770 x 510 mm
- inhoud 106 l
- van polyethyleen
- in wit
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- uitgerust met ingespoten frame van aluminium buizen
- eenvoudig transport door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +60 °C

Technische details

baktype	Stapelbak	materiaal	polyethyleen
euronorm	nee	stapelbaar	nee
inhoud	106 l	nestbaar	ja
hoogte	400 mm	vouwbaar	nee
binnenhoogte	390 mm	wandconstructie	gesloten
lengte	830 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenlengte	770 mm	bak uitrusting	ingespoten frame van

		aluminium buizen
breedte	570 mm	plafond nee
binnenbreedte	510 mm	geschikt voor levensmiddelen ja
bodemlengte	690 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe nee
bodemlengte binnen	680 mm	temperatuurbestendigheid -40 °C tot +60 °C
bodembreedte	440 mm	draaginstallatie draaggrepen
bodembreedte binnen	430 mm	kleur wit
vorm	conisch	gewicht 6,2 kg

Gerelateerde Producten

503780



transportwagen, voor conische bak, frame van aluminium

Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag