

Hanselifter pallethefwagen

draagvermogen 2500 kg, vork
lengte x breedte 950 x 160 mm,
zwenkwielen met polyurethaan-
banden, breedte x Ø 50 x 200 mm,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
70 x 80 mm

Artikelnummer: 507384



Hanselifter Palletheftruck

Draagvermogen 2500 kg

pallethefwagen


- draagvermogen 2500 kg
- vork lengte x breedte 950 x 160 mm
- draagbreedte 520 mm
- vorken met markering voor de dwarsopname van pallets en klimwielen
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 80 mm
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel in zwart
- stuuruitslag 205 °
- regelbare daalinrichting
- hydrauliek met overbelastingsbeveiliging
- zuiger van staal, hardverchroomd en geslepen
- lengte 1335 mm

- gewicht 70 kg








Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	200 mm
hefwagentype	pallethefwagen	breedte zwenkwielen	50 mm
draagvermogen	2500 kg	lengte	1335 mm
lengte vork	950 mm	stuuruitslag	205 °
vorkbreedte	160 mm	vork uitrusting	markering voor de dwarsopname, klimwielen
draagbreedte	520 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	hydraulica uitrusting	overbelastingsbeveiliging
bediening wielonderstel	handmatig	neerlaatfunctie	regelbare daalinrichting
hefhoogte (min.)	85 mm	dissel	functies heffen-rijden-neerlaten
hefhoogte (max.)	200 mm	materiaal	staal
materiaal zwenk-/vorkwielen	PU/PU	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	kleur vork	blauw // RAL 5012
materiaal vorkwielen	polyurethaan	kleur dissel	zwart
vorkrol	tandem	materiaal zuiger	staal
diameter vorkwiel	80 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en geslepen
breedte vorkwiel	70 mm	gewicht	70 kg

Gerelateerde Producten

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten