

C+P

grootvolumekast met openslaande deuren

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 3 lade(n), afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 524805

ERGO



**5 YEARS
WARRANTY**



C+P Grootvolume-gereedschapskast ERGO

met ladeblok

grootvolumekast met openslaande deuren




- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- constructie van plaatstaal, gelast
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- 3 lade(n)
- laden hoogte 3x113 mm
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 50 kg

- uitrusting: legborden, lades
- met verzonken greep
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie


Technische details



meubeltype	kast	onderbouw	sokkel
type kast	universele kast	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele vleugel deur	materiaal verwerking	gelast
hoogte	1950 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	1200 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legborden / schappen aantal	3 stuks	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail lade	telescooprail
draagvermogen legbord	70 kg	uittrekbaar	100 %
laden aantal	3 stuks	uittrekbare lade	100 %
laden aantal x hoogte	3x113 mm	openingshoek deur	180 °
draagvermogen lade	50 kg	greep	verzonken greep
draagvermogen uitgetrokken	50 kg	verrijdbaar	nee
sluitsysteem	cilinderslot	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	gemoffeld	garantie	5 jaar
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	108,43 kg

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
524790		set inzetbakken, bestaande uit 56 bakken hoogte 63 mm, hoogte x diepte 63 x 600 mm
524810		Stalen bodem voor grootvolumekast met openslaande deuren, breedte x diepte 1200 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
--------	---	---

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden