

KERN cijferweegschaal

platform van RVS, breedte x diepte
300 x 225 mm, weegbereik van 0 tot
15 kg, afleesbaarheid in 0 / 1 g
stappen

Artikelnummer: 531566



KERN



KERN Telweegschaal

voor niet-ijkplichtige wegingen

KERN cijferweegschaal

- niet ijkbaar
- platform van RVS, breedte x diepte 300 x 225 mm
- weegbereik van 0 tot 15 kg
- afleesbaarheid in 0 / 1 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, optellen, pre-tarra
- 3 LC-displays
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- hoogte x breedte x diepte 110 x 300 x 330 mm

Technische details

type weegschaal	cijferweegschaal	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
ijkbaar	nee	weegschaal uitrusting	3 LC-displays
materiaal platform	RVS	hoogte	110 mm
platformbreedte	300 mm	breedte	300 mm

platformdiepte	225 mm	diepte	330 mm
weegbereik	0-15 kg	telfunctie	ja
afleesbaarheid	0-1 g	tarreren	ja
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, optellen, pre-tarra	opstelling	tafel
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	gewicht	4,2 kg

Dit past ook bij ...

208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
528957		orderplanner, 10 vakken, hoogte x breedte 1282 x 315 mm, plank(en) van kunststof in grijs