

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 70 kg, met TPE-banden, diameter x breedte 125 x 28 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm



BS ROLLEN
INOX

Artikelnummer: 988691

BS-ROLLEN Niet-strepende apparaatwielen

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 70 kg
- met TPE-banden
- Niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 125 x 28 mm
- schroefgatafstand 60x50 mm, schroefgat-Ø 8,3 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 76 x 70 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	RVS
roltype	apparatenwiel	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	158 mm
draagvermogen	70 kg	wielbreedte	28 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Niet-strepend
wiel-Ø	125 mm	lengte plaat	76 mm

materiaal velg	kunststof	breedte plaat	70 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	60x50 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	schroefgat-ø	8,3 mm
bevestigingselement	plaat	gewicht	0,45 kg
elektrisch geleidend	nee		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken