



Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE

Pour l'intérieur et l'extérieur

- le luminaire contient des ampoules LED intégrées
- puissance : 2,0 W / 270 lumens
- durée de vie de l'ampoule : env. 20.000 heures
- diamètre du socle : 110 mm
- hauteur de travail : 305 mm
- alimentation électrique via port USB
- temps de charge : env. 7 heures
- autonomie : env. 10 heures (luminosité 100 %)
- protection contre les projections d'eau IP54
- incl. station de chargement, câble de chargement USB-A - USB-C et télécommande

Exemples d'utilisation :

- pour une utilisation mobile dans le salon, le bureau, le restaurant, le jardin ou la chambre d'hôtel

Adapté pour :

- restaurants
- hôtels
- bars
- utilisateurs privés



Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE, blanc



Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE, menthe



Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE, noir



Station de charge + télécommande



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation



Visuel de référence : montre le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE	pied	blanc	2,0 W	2.200/2.700/3.500 K			17000	6451178
		menthe	2,0 W	2.200/2.700/3.500 K			17001	6451179
Accessoire : kit de pièces de rechanges, 3 pièces							17023	6451184
Lampe de bureau rechargeable à LED MERLE	pied	noir	2,0 W	2.200/2.700/3.500 K			17002	6451180