



## **HSM SECURIO B35 - 0,78 x 11 mm mit Öler**

Artikelnummer	19251110
EAN	4026631047203
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup>	9
Schnittleistung in Blatt 70g/m <sup>2</sup>	10
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern
Eingabebreite	400 mm
Behälter-/Auffangvolumen	130 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	1300
Schnittgeschwindigkeit	65 mm/s
Durchsatzleistung pro h	17 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	618 x 870 x 525 mm
Gewicht	54,9 kg
Farbe	weiß