

Bauer Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 241 l, Höhe x Breite
x Tiefe 250 x 2400 x 800 mm, aus Stahl
mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 104805



Bauer Auffangwanne

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 241 l
- Höhe x Breite x Tiefe 250 x 2400 x 800 mm
- ohne Gitterrost
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	keine
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Unterbau	Stützfüße
Auffangvolumen	241 l	unterfahrbar	ja
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterfahrhöhe	100 mm
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	fahrbar	nein
Höhe	250 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	2400 mm	Gewicht	75 kg
Tiefe	800 mm		

Zubehör

522632		Fassbock, für 1 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 355 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522633		Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 755 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522634		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1155 x 545 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522635		Fassbock, für 1 x 200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 540 x 775 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
522636		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Höhe x Breite x Tiefe 455 x 1155 x 775 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen

504444		<p>Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm</p>
510925		<p>Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm</p>
525732		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm</p>
525760		<p>Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm</p>