

WSM

Fahrradüberdachung

Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm, Dach aus Polycarbonat, Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 215278



WSM Fahrradüberdachung



Fahrradüberdachung

- Höhe x Breite x Tiefe 2290 x 2090 x 2180 mm
- Schneelast 93 kg/m²
- Dach aus Polycarbonat
- Gestell aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Nutzung einseitig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt






Technische Details

Außeneinrichtung	Überdachung	Farbe Dach	transparent
Überdachungstyp	Fahrradüberdachung	Material Gestell	Stahl
Höhe	2290 mm	Oberfläche Gestell	verzinkt // beschichtet
Breite	2090 mm	Farbe Gestell	enzianblau // RAL5010
Tiefe	2180 mm	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Nutzung	einseitig	Anlieferung	zerlegt
Schneelast	93 kg/m ²	Gewicht	250 kg
Material Dach	Polycarbonat		

Zubehör

240185		Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau rechts, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
240186		Seitenwand für Fahrradüberdachung, Anbau links, Wand aus Polycarbonat in transparent, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
202835		Greifboy, Greifspitze aus Kunststoff, Greif-Öffnung 105 mm, Länge 1050 mm, aus Aluminium, eloxiert
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
306339		Drahtgitter-Abfallbehälter, für den Außenbereich geeignet, Inhalt 27 l, Höhe 430 mm, zur Befestigung am Pfosten oder an der Wand, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Bodenkonstruktion geschlossen
369088		Mülltonne, Inhalt 120 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 480 x 550 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung