

## Bauer

### Wasserdichter Kippwagen

KW-ET 600

Höhe x Länge x Breite 1220 x 1395 x 1070 mm, Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 231523

## Bauer wasserdichter Kippwagen KW-ET 600

### schnelles Entleeren durch abgeschrägte Schüttwand

Wasserdichter Kippwagen

- Für ebenerdige und Staplerentleerung
- Höhe x Länge x Breite 1220 x 1395 x 1070 mm
- Schüttkantenhöhe 830 mm
- Inhalt 0,6 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 139 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 465 mm
- Rad Ø 250 mm
- automatisches Einrasten der Federkippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Seitenbleche Vollblech
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7005 Mausgrau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Räder und 2 Lenkrollen + Schiebebügel
- mit Vollgummi-Bereifung
- 1 Lenkrolle mit Feststeller

## Technische Details

|                                  |                                      |                       |                             |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Behältertyp                      | Kippbehälter                         | unterfahrbar          | ja                          |
| Inhalt                           | 0,6 m <sup>3</sup>                   | Unterbau              | Rollen und Einfahrtaschen   |
| Höhe                             | 1220 mm                              | Einfahrtaschenhöhe    | 55 mm                       |
| Länge                            | 1395 mm                              | Einfahrtaschenbreite  | 170 mm                      |
| Breite                           | 1070 mm                              | Einfahrtaschenabstand | 465 mm                      |
| Traglast                         | 300 kg                               | Griff                 | Schiebebügel                |
| Höhe Schüttkante                 | 830 mm                               | Oberfläche            | lackiert                    |
| Material                         | Stahl                                | Farbe                 | mausgrau // RAL7005         |
| Material Eigenschaft             | öl- und wasserdicht                  | Rollen Anzahl / Art   | 2 Räder und 2 Lenkrollen    |
| Wand Ausführung                  | Vollblech                            | Bereifung             | Vollgummi                   |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | umlaufende gekantete Randverstärkung | Durchmesser Rad       | 250 mm                      |
| Kippsicherung                    | Federkippsicherung                   | Rad Ausstattung       | 1 Lenkrolle mit Feststeller |
| ebenerdige Entleerung            | ja                                   | Gewicht               | 139 kg                      |

## Zubehör

500415



Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippwagen 0,6 m<sup>3</sup>, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung