

## Manorga Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 110 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 532395



MANORGA

3 YEARS WARRANTY

Made in Europe

## Manorga Akten-Steckregal

### Grundregal

Manorga Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 600 mm
- Feldlast 1250 kg / Fachlast 110 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                   |                        |                    |  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|
| Möbeltyp                          | Regal                  | Material           | Stahl  |
| Regaltyp                          | Aktenregal             | Regal Ausstattung  | Böden  |
| Regalsystem                       | Stecksystem            | Fachbreite         | 1250 mm  |
| Regalfeld                         | Grundfeld              | Fachtiefe          | 600 mm   |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Farbe Ständer      | lichtgrau // RAL7035                                     |
| Höhe                              | 2000 mm                | Farbe Boden        | lichtgrau // RAL7035                                     |
| Breite                            | 1310 mm                | Ordnerhöhen        | 5 Stück  |
| Tiefe                             | 600 mm                 | Oberfläche Boden   | pulverbeschichtet  |
| Böden / Ebenen Anzahl             | 6 Stück                | Oberfläche Ständer | pulverbeschichtet  |
| Fachlast                          | 110 kg                 | Farbe Ausführung   | lichtgrau // RAL7035                                     |
| Feldlast                          | 1250 kg                | Lieferumfang       | Grundregal mit 4 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp                | Stahlboden             | Anlieferung        | zerlegt  |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar   | ja                     | Garantie           | 3 Jahre  |
| Höhenverstellraster Ebene         | 62,5 mm                | Gewicht            | 23 kg  |
| Nutzung                           | beidseitig             |                    |  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 532390 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 780 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 532394 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1030 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 125 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 532396 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1250 x 600 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, der Boden wird eingelegt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 532397 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1280 x 600 mm, Feldlast 1250 kg / Fachlast 110 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |  | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |  | Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen   |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium   |

551468



Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg