

Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit

Artikelnr. 2149357



OBO Quick-klem type 2955F/...: vlambestendige uitvoering voor alle metrische stalen pantserbuis, en lichte en zware metrische kunststof buis. Geschikt voor bevestiging van de OBO Quick-Pipe. De buis kan eenvoudig in de klem worden geklikt: de klem draait automatisch in de juiste positie. Universele bevestigingsmogelijkheid; koppelbaar met de OBO Multi-Quick- en star Quick-klem. Sleufgat voor zijdelings uitlijnen bij de montage door middel van houtschroef of inslagplug. De klemmen M16 tot en met M32 kunnen op schroefdraad M6 worden vastgeschroefd. Aanbevolen bevestigingsafstand 50-60 cm, max. uittrekwaarde F bij 20°C kamertemperatuur zie tabel.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Bestelnr.	2149357
Type	2955 F M20 RW
Omschrijving 1	Quick-kabelbuis-klem
Omschrijving 2	koppelbaar moeilijk ontl.
Dimensie	M20
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	100 Stuk
Gewicht	0,33 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Quick-klem, vlamvertragend, helder wit



Artikelnr. 2149357

Technische gegevens



Afmeting A	30,30 mm
Afmeting B	16,00 mm
Afmeting C	14 mm
Afmeting D	19,40 mm
Afmeting E	9,00 mm
Afmeting F	4,20 mm
Afmeting H	29,50 mm
Afmeting h	10,00 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	90 N
Type bevestiging	Schroefgat
moeilijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Gesloten	<input type="checkbox"/>
Nominale grootte	M20
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inlage	<input type="checkbox"/>
Klemmontage	Doorvoergat, schroefbaar op M6 schroefdraad
Spanbereik D	20,00 - 20,00 mm
UV-bestendig	<input type="checkbox"/>