

Wandgerätestecker - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24543
EAN	4024941245432
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 bis 400/690V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,245 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941245432
Länge	440 mm
Breite	225 mm

Logistikdaten	
Höhe	165 mm
Gewicht	2,473 kg
Volumen	13.545 ccm



5 MB 42

Ampere	125	125	125			
Polzahl	3	4	5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	364,0	364,0	364,0			
d	165,0	165,0	165,0			
e	140,0	140,0	140,0			
f	240,0	240,0	240,0			
h ø	8,3	8,3	8,3			
i	10,0	10,0	10,0			
k	M50	M50	M50			
Leiter mm ² min	16	16	16			
Leiter mm ² max	50	50	50			