

Artikelnummer: 129894

Kurzbeschreibung: Euro-containerwagen met open frame en 6 bakken, 820 x 620 mm

Langbeschreibung: Euro-containerwagen met open frame en 6 bakken, 820 x 620 mm: Voor een goed gesorteerd en overzichtelijk transport van de meest uiteenlopende goederen. Gemaakt van stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). 4 x stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing, 2 x rem op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. De legborden kunnen variabel worden opgehangen en traploos tot 20-° worden versteld, legborden kunnen op elk moment achteraf worden gemonteerd - zie toebehoren. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Onderstel van hoekstaal (40/40/4 mm), legbordframe van hoekstaal (30/30/3 mm). Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010). De legborden kunnen in afstanden van 50 mm worden bevestigd. De vloeren kunnen traploos tot 20-° worden gekanteld via een vleugelmoer. De uitstekende rand is 15 mm (met houten vloer) of 25 mm (open frame), afhankelijk van de uitvoering. Twee legplanken en een onderplank zijn bij de levering inbegrepen. Het draagvermogen per legbord bedraagt max. 60 kg. Levering incl. 6 Euroboxen in grijs, afmetingen: B 600 x D 400 x H 170 mm.

- Laadoppervlak: 820 x 620 mm
- Buitenafmetingen: 880 x 630 mm
- Vloerhoogte: 200 mm/variabel
- Totale hoogte: 1350 mm
- Nuttige hoogte: 1150 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a^m: 125 mm

Eigen gewicht: 53 kg

