



<https://www.wago.com/289-131>


Elektrische Daten

Betriebsspannung	≤ AC/DC 250 V
Nennstrom	3 A
Sonderfunktionen	mit Lötstützpunkt

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Schutzart	IP00; Achtung! Berührbare spannungsführende Teile! Ein notwendiger Berührungsschutz ist durch den Anlagenerrichter sicherzustellen, z.B. mit einem WAGO-Abdeckprofil der Serie 709 (siehe Zubehör) oder einer ähnlichen Abdeckung. Die für den jeweiligen Anwendungsfall zu beachtenden Errichtungsbestimmungen sind einzuhalten.

Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 236
Eindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Abisolierlänge	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Hinweis (Leiterquerschnitt)	12 AWG: THHN, THWN

Geometrische Daten

Breite	42,5 mm / 1.673 inch
Höhe ab Oberfläche	32 mm / 1.26 inch
Tiefe	62,5 mm / 2.461 inch

Mechanische Daten

Montageart	Montage auf Tragschiene über Tragschienenadapter
Gehäusebauform	Leiterplatte

Werkstoffdaten

Brandlast	0,778 MJ
Gewicht	24,4 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)	-25 ... +40 °C
--	----------------

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	27-39-03-13
eCl@ss 9.0	27-39-03-13
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
VPE (UVPE)	50 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454193065
Zolltarifnummer	85369010000