

## ZANGEN FÜR SPEZIELLE ANFORDERUNGEN

### ▶ 3-573

Wasserpumpenzange 180 mm mit Push-Button  
Größenverstellbar auf Knopfdruck – Dank Push-Button.  
Mit extra schlankem Kopf für schwer zugängliche Stellen  
und schutzüberzogenen, rutschfesten Handgriffen.

Gesamtlänge: 180 mm, Gewicht: 170 g



### ▶ 3-575-6

Wasserpumpenzange 240 mm  
Wasserpumpenzange 240 mm, sehr stabil, tauchisoliert,  
rutschfeste Handgriffe.

Gesamtlänge: 240 mm, Gewicht: 380 g



### ▶ 3-0648

Kabelschneider bis Ø 10,5 mm LOCK Funktion  
speziell für Koaxialkabel, robuste Ausführung, Feder und Feststellvorrichtung,  
nicht für Stahldrähte

Gesamtlänge: 170 mm, Gewicht: 155 g



### ▶ 3-0641

**Mini-Seitenschneider ohne Wate  
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm**

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate,  
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641

### ▶ 3-0641-ESD

**ESD Mini-Seitenschneider ohne Wate  
für CU-Drähte bis Ø 1.0 mm**

Elektronik Seitenschneider mit Feder, ohne Schneidwate,  
für CU-Drähte bis Ø 1,0 mm / 18 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0641-ESD

### ▶ 3-0645

**Abisolier Mini-Seitenschneider ohne Wate  
für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm**

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, mit Feder, ohne  
Schneidwate, für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 130 mm, Gewicht: 80 g



3-0645

### ▶ 3-0645-ESD

**ESD Abisolier Mini-Seitenschneider ohne Wate  
für CU-Drähte bis Ø 0.8 mm**

Abisolierer-Seitenschneider Standardausführung, ohne Schneidwate,  
für CU-Drähte bis Ø 0,8 mm / 22-26 AWG.

Gesamtlänge: 135 mm, Gewicht: 70 g



3-0645-ESD