

Datenblatt**Flachbandleitung
FL 2 x 0,14****AUFBAU**

Leiter:	EI-Cu-Litze, blankweich	:	18 x 0,10 mm => 0,14 mm ² , AWG26
Isolation:	PVC YI 2	:	
	Farbe	:	optional
	Seitenstreifen	:	optional
	Raster	:	1,40 ± 0,10 mm
	Ø	:	1,30 ± 0,10 mm
	Gesamtbreite	:	2,70 ± 0,15 mm
	Shorehärte (A)	:	90 ± 3
	Ohne Steg, trennbar	:	

Bedruckung: optional

Technische Angaben:

Spannungsfestigkeit	:	> 2 kV
		Bei 50 Hz eff. Über 1 Minute
Isolationswiderstand	:	min. 20 MOhm x km bei 20 °C
Leiterwiderstand	:	max. 140 Ohm/km bei 20°C
Betriebsspannung	:	max. 300 V
Temperaturbereich	:	
In Ruhe	:	-30 bis + 70 °C
In Bewegung	:	-20 bis + 70 °C

Flammwidrig nach UL VW-1