


ESD-Bodenmatten und -beläge / ESD floor materials



Goto 33647


Standardmäßig mit abgerundeten Ecken / standard rounded corners

Bodenmatte aus **Safe-STAT®**-Bodenbelag. Mit extrem niederohmigem Unterzug. Optimale Ableitung elektrostatischer Ladungen, beste Liegeeigenschaften ohne Stolfalten, stuhlrollenfest und kurzzeitig temperaturfest gegen Temperaturbelastungen wie sie z. B. durch Lötzinnspritzer verursacht werden.

Floor mats made out of floor runner material type **Safe-STAT®**

Material / material:	Synthesekautschuk, zweischichtig two layer synthetic rubber
Ableitwiderstand / resistance to ground:	10 ⁷ - 10 ⁸ Ω
Abmessungen / dimensions:	1500 x 1200 x 3,5 mm
Farbe / colour:	platingrau, gesprenkelt / spotted grey
Druckknopf-Kontaktierung / studs connection:	2 x 4,5 mm 2 x 10,3 mm
Bestellnr. / order-no.:	C-198 150 P 4,5 C-198 151 P 10,3

(andere Kontaktierungen auf Anfrage / other connections upon request)



Goto 33648


Die Anti-Fatigue Bodenmatten sind besonders für Steharbeitsplätze geeignet. Die weichen, elastischen Eigenschaften des Materials entlasten Muskeln und Gelenke und beugen einer vorzeitigen Steharmüdung vor.

Anti-fatigue floor mats for standing workplaces prevent tiredness and relive muscles and joints.

Material / material:	geschäumtes Vinyl / foamed vinyl
Ableitwiderstand / resistance to ground:	≤10 ⁹ Ω
Abmessungen / dimensions:	1500 x 910 x 9,5 mm
Kontaktierung / connections:	2 Druckknopfanschlüsse / studs 10,3 mm
Farbe / colour:	braun / brown grau / grey
Bestellnr. / order-no.:	C-380 305 CB C-380 305 CGT

(andere Kontaktierungen auf Anfrage / other connections upon request)

“Anti-Fatigue”



Goto 57386

grau / grey
C-380 360CGT

braun / brown
C-380 360CB

“Granit”



Goto 01812

hellgrau / light grey
C-199 1812

“Safe-STAT®”



Goto 33216

hellgrau / light grey
C-204 33216

Goto 32262

platingrau / platinum grey
C-198 152, C-198 166

Typ / type	Material / material	Rollenabmessungen / roll size	Stärke / thickness	Farbe / colour	Ableitwiderstand / resistance to ground	Verlegung / installation	Bestellnr. / order-no.:
Safe-STAT®	Synthesekautschuk, zweischichtig / two layer synthetic rubber	1.22 x 10.00 m	3,5 mm	platingrau / platinum grey	10 ⁷ - 10 ⁸ Ω	lose oder	C-198 152
		1.50 x 10.00 m	3,5 mm	platingrau / platinum grey		verkleben /	C-198 166
		1.90 x 10.00 m	2,5 mm	hellgrau / light grey		lose or paste-on	C-204 33216
Kundenspezifische Zuschnitte bei Safe-STAT®-Bodenbelägen auf Anfrage / customized sizes of Safe-STAT® floorings upon request							
Granit	Synthesekautschuk, einschichtig / one layer synthetic rubber	1.90 x 10.00 m	2,0 mm	hellgrau / light grey	10 ⁷ Ω	verkleben / paste-on	C-199 1812
Anti-Fatigue	geschäumtes Vinyl / foamed vinyl	0.91 x 18.00 m	9,5 mm	grau / grey	≤10 ⁹ Ω	lose /	C-380 360CGT
		0.91 x 18.00 m	9,5 mm	braun / brown	≤10 ⁹ Ω	lose	C-380 360CB

Kupferband / copper tape

Kupferband zur Erdung von ESD-Tisch- und Bodenbelägen siehe Seite 87 / Copper tape for earth bonding of ESD flooring see page 87